



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120408, für Grobzerspanung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	PX
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	1 - 11 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P

Sorte	CA115P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen