



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	260386 CA6525
GTIN	4960664589258
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DC.T 11T304 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: MQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 140 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 140 m/min

Spanbrecher	MQ
Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen