

Garant**Schneidplatte Breite 2,2 mm, für Scheibenfräser und Stechschwerter,
Hartmetall, Typ: ST900**

Bestelldaten

Bestellnummer	218480 ST900
GTIN	4067263115175
Artikelklasse	21B

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für a_e max.

Technische Beschreibung

Toleranz a_p	0 / +0,3 mm
Eckenradius	0,15 mm
Sorte	HB7535
Typ	ST900
Vorschub f_z	0,1 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Beschichtung	TiAlN

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen