

Garant

**Schneidplatte Breite 4 mm, für Scheibenfräser und Stechschwerter,
Hartmetall, Typ: ST900**



Bestelldaten

Bestellnummer	218484 ST900
GTIN	4067263116554
Artikelklasse	21B

Beschreibung

Passend für:

Scheiben-/ Trennfräser $a_p = 3,1$ mm.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max.

Passend zu Scheiben-/ Trennfräser $a_p = 3,1$ mm.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,15 mm
Toleranz a_p	0 / +0,3 mm
Typ	ST900
Sorte	HB7535
Vorschub f_z	0,1 mm
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Beschichtung	TiAlN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen