



Präzisions-Sicherungsringzangen-Sortiment für Innen- und Außenringe, Anzahl Zangen: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	700156 8
GTIN	
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet, Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet, in den Zangenkörper eingepresst. Zange schwarz, Kopf geschliffen, Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk der Außenringzangen mit **integrierter Öffnungsfeder**.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Lieferumfang:

Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719790 Gr. J1; J2; J11; J21.

Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719890 Gr. A1; A2; A11; A21.

Hinweis:

Sortiment mit Koffer siehe Nr. 700155 Gr. 8

Technische Beschreibung

Spitzen-Ø Innen-Sicherungsringzangen	1,25; 1,8 mm
--------------------------------------	--------------

für Außen-Sicherungsring-Ø	10 – 25; 19 – 60 mm
für Innen-Sicherungsring-Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
Aufbewahrung in	Kunststoffkoffer
ganze Länge maximal Außen-Sicherungsringzangen	130; 140; 175; 185 mm
Anzahl Zangen	8
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gewinkelt
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gerade
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gerade
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gewinkelt
Spitzen-Ø Außen-Sicherungsringzangen	1,25; 1,8 mm
ganze Länge maximal Innen-Sicherungsringzangen	130; 140; 170; 180 mm
Norm	DIN 5254 A und B
Norm	DIN 5256 C und D
Produktart	Sicherungsringzange

Zubehör

Präzisions-Sicherungsringzange Typ J11	719790 J11
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J21	719790 J21
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J2	719790 J2
Präzisions-Sicherungsringzange Typ A11	719890 A11
Präzisions-Sicherungsringzange Typ A2	719890 A2
Präzisions-Sicherungsringzange Typ A1	719890 A1
Präzisions-Sicherungsringzange Typ A21	719890 A21
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J1	719790 J1