



## LED-Akku-Strahler, Leistungsaufnahme: 13



### Bestelldaten

Bestellnummer	081285 13
GTIN	5708997362013
Artikelklasse	08C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuster LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.

- **Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.**
- **Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch.**
- **Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**

**NOVA "For Life" Akku-Strahler** mit integriertem Tragegriff und 5-stufiger Dimmfunktion.

- **Neues, aktualisiertes Design mit hocheffizienten Multi-LEDs.**
- **Neue OPTILight-Funktion für optimierte Lichtleistung und überlegene Leuchtdauer.**
- **Kompakt und langlebig für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.**

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel und Steckernetzteil.

### Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Gesamtlänge	163 mm

## Datenblatt

Gesamthöhe	163 mm
Lichtstrom	200 - 2000 lm
Leistungsaufnahme	13 W
Gesamtbreite	63 mm
Akkuart	Lithium-Ion
IP-Schutzart	IP 67