SCANGRIP

LED-Akku-Strahler, Leistungsaufnahme: 39

Bestelldaten

Bestellnummer	081285 39
GTIN	5708997362051
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:
Robuster LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.
· **Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.**
· **Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch.**
· **Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**
NOVA "For Life" Akku-Strahler mit integriertem Tragegriff und 5-stufiger Dimmfunktion.
· **Neues, aktualisiertes Design mit hocheffizienten Multi-LEDs.**
· **Neue OPTILight-Funktion für optimierte Lichtleistung und überlegene Leuchtdauer.**
· **Kompakt und langlebig für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.**
Durch Dual System sowohl als mobiler Akku-Strahler, als auch mit Netzkabel einsetzbar.
Funktion:
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Inklusive Ladegerät.

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion

Gesamthöhe	275 mm
IP-Schutzart	IP 67
Lichtstrom	600 - 6000 lm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leistungsaufnahme	39 W
Gesamtlänge	275 mm
Gesamtbreite	92 mm