



## LED-Akku-Strahler, Leistungsaufnahme: 26



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 081285 26     |
| GTIN          | 5708997362044 |
| Artikelklasse | 08C           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuster LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.

- **Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.**
- **Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch.**
- **Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**

**NOVA "For Life" Akku-Strahler** mit integriertem Tragegriff und 5-stufiger Dimmfunktion.

- **Neues, aktualisiertes Design mit hocheffizienten Multi-LEDs.**
- **Neue OPTILight-Funktion für optimierte Lichtleistung und überlegene Leuchtdauer.**
- **Kompakt und langlebig für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.**

Durch Dual System sowohl als mobiler Akku-Strahler, als auch mit Netzkabel einsetzbar.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät.

### Technische Beschreibung

|         |             |
|---------|-------------|
| Akkuart | Lithium-Ion |
|---------|-------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Gesamtbreite      | 88 mm         |
| Gesamtlänge       | 235 mm        |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| IP-Schutzart      | IP 67         |
| Lichtstrom        | 400 - 4000 lm |
| Gesamthöhe        | 233 mm        |
| Leistungsaufnahme | 26 W          |