



## Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, Schleifspindelgewinde M14, in L-Boxx, Typ: GWS18-10SC



### Bestelldaten

Bestellnummer	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Artikelklasse	03C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Leistungsstarker **18 V Akku-Winkelschleifer**.

- **Gleiche Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt dank bürstenlosem Motor und ProCORE 18 V-Akku.**
- **Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System für maximalen Anwenderschutz und Komfort.**
- **Bluetooth-Modul für Anpassungen über Toolbox App. User Interface für Aktivwerkzeug-Feedback und Drehzahlvorwahl.**

#### Lieferumfang:

Inklusive, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, 1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, Schutzhaube und L-BOXX.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073854 und Nr. 073866.

### Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	6 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18 V
maximaler Scheiben-Ø	125 mm

elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Wiederanlaufsperr	ja
Akkuart	Lithium-Ion
maximale Drehzahl	9000 min <sup>-1</sup>
Anzahl enthaltener Akkus	0
Kickbackstop	ja
Überlastschutz	ja
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximale Trenntiefe	34 mm
Herstellerbezeichnung	GWS 18V-10 SC
Totmannschaltung	nein
Gewicht	2 kg
Sanftanlauf	nein
Motorbauweise	bürstenlos
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Produktart	Winkelschleifer