



Rohrabschneider TubiX®, mit Schnellverstellung, für Ø bis: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	818380 30
GTIN	4003773090038
Artikelklasse	86A

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Magnesium, mit nadelgelagerten Führungsrollen und Schneidrad. Handentgrater im Körper versenkbar. Ersatz-Schneidrädchen inklusive.

Vorteil:

Selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr durch **QuickLock-Schnellverstellung**.

- **Schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an unterschiedlichen Rohrdurchmessern.**

Verwendung:

Universell zum Trennen von **Kupfer-, Alu- und dünnwandigen INOX-Rohren** (bis 2 mm Wandstärke).

Ersatzteil:

Ersatzschneidrad mit Nadellagerung und Schnellwechselachse siehe Nr. 818385.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	TubiX
Länge	54 mm
Schneidrädchen Bohrung	7,8 mm
für Rohr-Außen-Ø	3 - 30 mm
Schneidrädchen-Ø	20 mm

Datenblatt

Schneidrädchen Breite	6,2 mm
Breite	55 mm
Höhe	26 mm
Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Ersatz-Schneidrädchen Typ 1	818385 1
-----------------------------	----------