

Garant**Vario plus Eco Grundhalter, links, Schaftaufnahme Typ: PSC63****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274531 PSC63 |
| GTIN | 4067263112228 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Vario plus Eco Schneidenträger.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|-----------|
| Auskraglänge A-Maß | 105 mm |
| Schaftaufnahme Typ | PSC63 |
| h_2 | 23 mm |
| L_2 | 35 mm |
| f_1 | 7 mm |
| L_1 | 83 mm |
| h_1 | 19 mm |
| f_2 | 15 mm |
| Klemmschraube | 279815 24 |
| Klemmleiste | 279928 7 |

| | |
|-----------------|----------------|
| Montageschraube | 279815 9 |
| Innenkühlung | ja |
| h ₃ | 54 mm |
| Serie | Vario plus Eco |
| Einsatzart | links |
| Produktart | Grundhalter |

Zubehör

| | |
|----------------------|-----------|
| Klemmschraube Typ 24 | 279815 24 |
| Klemmschraube Typ 9 | 279815 9 |
| Klemmleiste Typ 7 | 279928 7 |