



TWIN-T40 Anzeigegerät, Typ: T40



Bestelldaten

Bestellnummer	405571 T40
GTIN	2050002081161
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Anzeigegerät für Messwerte mit gut ablesbarem 7 Zoll-Farb-Touchscreen. Anzeige von 1 oder 2 Messungen gleichzeitig möglich über die 2 Anschlüsse für induktive Messtaster oder die beiden USB-Eingänge. 4 Anzeigemodi stehen für eine optimale Ablesung der Ergebnisse zur Verfügung. TESA-Messtaster werden automatisch erkannt. Dynamisches MESSen durch Rohdatenerfassung von 4300 / Sekunde gewährleistet.

Funktion:

- **Grundformeln (+A, -A, +B, -B und Kombinationen aus A und B).**
- **Dynamische Messungen (min., max., max.-min., Durchschnitt usw.).**
- **Einstellbare Toleranzen mit OK/ NOK-Anzeige.**
- **Funktion zur Klassifizierung integriert (8 max.).**
- **Datenausgabe über RS232, USB oder Bluetooth®.**

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 65
Display	155 × 87
Länge	112 mm
Messbereich	5000 µm
Höhe	119 mm

Breite	190 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	TESA Link Connector TLC
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Produktart	Anzeigegerät