



TWIN-T20 nano Anzeigegerät, Typ: T20



Bestelldaten

Bestellnummer	405570 T20
GTIN	2050002081154
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Anzeigegerät für Messwerte mit gut ablesbarem 7 Zoll-Farb-Touchscreen. Anzeige von 1 oder 2 Messungen gleichzeitig möglich über die 2 Anschlüsse für induktive Messtaster oder die beiden USB-Eingänge. 4 Anzeigemodi stehen für eine optimale Ablesung der Ergebnisse zur Verfügung. TESA-Messtaster werden automatisch erkannt. Dynamisches MEssen durch Rohdatenerfassung von 4300 / Sekunde gewährleistet.

Funktion:

- **Grundformeln (+A, -A, +B, -B und Kombinationen aus A und B).**
- **Dynamische Messungen (min., max., max.-min., Durchschnitt usw.).**
- **Einstellbare Toleranzen mit OK/ NOK-Anzeige.**
- **Funktion zur Klassifizierung integriert (8 max.).**
- **Datenausgabe über RS232, USB oder Bluetooth®.**

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 65
Höhe	119 mm
Breite	190 mm
Display	155 × 87
Länge	112 mm

Energieversorgung	Netzbetrieben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	TESA Link Connector TLC
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle