

Garant**Klemmdrehhalter MVJNR 93°, für Wendeschneidplatten VN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251706 25/16
GTIN	4045197651020
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	32 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Plattengröße	16 mm
Schraube für Spannpratze	259021 1
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2525M16
Unterlegplatte	259031 39
Spannpratze	259038 2
Schaftgröße	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Kopflänge L ₁	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannpratze Typ 2	259038 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500