

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 42-030****Bestelldaten**

Bestellnummer	236930 42-030
GTIN	4047109179325
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Typ: ST900

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 080404

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	42-030
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 080404
Sorte	BK8425
Typ	ST900

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
nass maximal	geeignet		