

**Mitutoyo****Digitale Messuhr, Messbereich: 12,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434622 12,5
GTIN	4550501373951
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Großflächige Digital- und zusätzliche Analoganzeige. Durch Netzbetrieb für Dauermessung geeignet. Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel, Gewinde M2,5×0,45.

**Vorteil:**

- **Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle.**
- **Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.**
- **Analoge Balkenanzeige.**
- **MAX/MIN-RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.**
- **Externe Stromversorgung über AC-Netzteil.**
- **Hohe Genauigkeit.**

**Funktion:**

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit Ø 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

**Lieferumfang:**

Inklusive Stromanschlusskabel Nr. 497661, AC-Netzteil DC 6V / 2A (CEE-Version Deutschland).

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497081, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	42,9 mm
Messkraft	≤ 1,5 N
Gehäuse-Ø	59 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Ablesung wählbar	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Kalibrierung	C1

Länge	117,8 mm
Messbereich	12,5 mm
IP-Schutzart	IP 30
Energieversorgung	Netzbetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,0025 mm
Norm	Werksnorm
Ziffernhöhe	11 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung	ja
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

## Zubehör

Stahl-Taster Typ 2	434900 2
AC-Netzteil, DA 6 Volt / 2A ADAPTER	497661 ADAPTER