

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AC, sauer, Inhalt: 200l**Bestelldaten**

Bestellnummer	088018 200
GTIN	4067263116172
Artikelklasse	01L

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT GreenPlus **Ultraschallreiniger** - Top Performance mit maximaler Flexibilität. Arbeiten Sie mit komplexen Werkstücksgeometrien und empfindlichen Oberflächen? Dann ist die Sonic Cleaner Serie wie gemacht für Sie. Die speziell auf Ultraschallanlagen abgestimmte Reinigungslinie von GARANT GreenPlus umfasst alkalische, saure und neutrale Reiniger, für unterschiedlichste Materialien und Anwendungsfelder. Je nach Anforderung und Verschmutzung können die hochkonzentrierten Reiniger verdünnt werden und sind bereits bei Raumtemperatur leistungsstark. Das Medium wird dadurch optimal genutzt. Lange Standzeiten sparen zudem Zeit und Geld. Alle Sonic Cleaner sind **kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar, VOC-frei und silikatfrei**. Ein einfaches betriebsinternes Handling, der Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie der Umweltschutz sind sichergestellt.

Sonic Cleaner AC - **saures, geruchsneutrales** Reinigungskonzentrat, dient der Entrostung von Eisenwerkstoffen. Es können weiterhin Kalk, Oxide sowie mineralische Ablagerungen entfernt werden.

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte.

Rost, Kalk, Oxide, mineralische Ablagerungen sowie Öle und Fette.

Passend für:

Werkstoffe werden mit einem molekularen Schutzfilm überzogen, der temporär vor Korrosion schützt. Nachfolgende Beschichtungs- oder Härteprozesse werden nicht beeinträchtigt.

Technische Beschreibung

Serie	GreenPlus
Lagertemperatur	20 - 80 °C
Füllmenge Flüssigkeit	200 l
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
pH-Wert	2,2
Mischungsverhältnis	5 - 100 %
Produktnamensattribut	sauer
Produktart	Ultraschall-Kraftreiniger