



## Druckluft-Bandschleifer, Typ: 4200D24



### Bestelldaten

Bestellnummer	079570 4200D24
GTIN	15451689636
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste Bandschleifer für den professionellen Einsatz.

- **360° schwenkbarer Schleifkopf**
- **Einfacher Wechsel von Schleifmitteln und Kontaktarm**
- **Einfaches und robustes Design**

Schleifbandgröße 13×610 mm

#### Lieferumfang:

1 Kontaktarm, Schleifband 13×610 mm.

#### Hinweis:

Passende Schleifbänder finden Sie im Katalog 55 Band 2 auf den Seiten 368–371.

### Technische Beschreibung

Bandlänge	610 mm
Abgabeleistung	400 W
Arbeitsgeräusch	78 dB(A)
maximaler Luftbedarf	1260 l/min
Gewicht	1,39 kg
Bandbreite	13 mm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll

Anschlussgewinde	NPT
maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	4200D24
Produktart	Bandschleifer