

Garant**Klemmdrehhalter MVJNL 93°, für Wendeschneidplatten VN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251707 20/16
GTIN	4045197651037
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	25 mm
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2020K16
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Schraube für Spannpratze	259021 1
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	16 mm
Spannpratze	259038 2
Kopflänge L ₁	32 mm
Unterlegplatte	259031 39
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 39	259031 39
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannpratze Typ 2	259038 2
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500