

Schrägboden-Grundregal, Breite 1300 mm, Tiefe: 600mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990604 600
GTIN	4058255012718
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Beidseitig nutzbares Schrägboden-/Kanbanregal, ideal für First-in-First-out-Lagerung, da Lagerware auf den glatten verzinkten Fachböden nachrutschen kann.

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer **maximalen Fachlast von 150 kg pro Schräg-Fachboden** lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfach steckbare Ausführung. Beidseitig nutzbar. **Feldlast: 1300 kg.**

Aufbaumaß Grundregal: 1360 mm.

Horizontale Trennführungen können im 50 mm Raster verstellt werden. Der vordere Längsriegel ist 15 mm erhöht und verhindert damit das Herausfallen der Ware.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung:

Lagerung für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons u. v. m.

Lieferumfang:

7 Schrägboden mit je 8 Trennführungen, 2 Längsriegeln, 2 Seitenführungen sowie 1 gerader Abdeckboden, inklusive Klemmfüße.

Hinweis:

- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Regaltiefe	600 mm
Breite	1360 mm
Regalbreite	1300 mm
Höhe	2000 mm
maximale Feldlast	1300 kg
Regalhöhe	2000 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite	1360 mm
Tiefe	636 mm
Kundenmontage	ja
Anzahl Fachboden	7
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnameattribut	Breite 1300 mm
Produktart	Schrägbodenregal