



## Einfacher Winkelmesser mit verstellbarer Schiene, Gradbogen- ØxSchenkellänge: 100X150mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	453402 100X150
GTIN	4067263117407
Artikelklasse	42F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit in der Länge verstellbarer Schiene; Schienenende 45° abgeschrägt. Offener Gradbogen mit Einteilung 10 – 170°; Ablesung 1°. **Skala mattverchromt.** Mit Feststelmutter. Nicht Gehärtet.

### Technische Beschreibung

Gradbogen-Ø	100 mm
Fehlergrenze	±30 Winkelmin.
Ablesung	1 Grad
Schenkellänge	150 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	Etui
Kalibrierung	F3

Produktart

Winkelmesser

**Dienstleistungen**

Kalibrierung Winkelmesser / Gradmesser Typ GRAD

025810 GRAD