



Einfacher Winkelmesser mit verstellbarer Schiene, Gradbogen- ØxSchenkellänge: 150X300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	453402 150X300
GTIN	4067263117414
Artikelklasse	42F

Beschreibung

Ausführung:

Mit in der Länge verstellbarer Schiene; Schienenende 45° abgeschrägt. Offener Gradbogen mit Einteilung 10 – 170°; Ablesung 1°. **Skala mattverchromt.** Mit Feststellmutter. Nicht Gehärtet.

Technische Beschreibung

Schenkellänge	300 mm
Gradbogen-Ø	150 mm
Ablesung	1 Grad
Fehlergrenze	±30 Winkelmin.
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	Etui
Kalibrierung	F3

Produktart

Winkelmesser

Dienstleistungen

KalibrierungWinkelmesser / Gradmesser Typ GRAD

025810 GRAD