




HELIGRIP Schneideinsätze, IC8250, Stechbreite w / Eckenradius R: 3/0,3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273409 3/0,3
GTIN	7291075482683
Artikelklasse	26C

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766 – 273768.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	0,05 mm
Eckenradius R	0,3 mm
Vorschub f Drehen	0,14 - 0,18 mm/U
Vorschub f Einstechen	0,07 - 0,11 mm/U
INSL	15,8 mm
Stechbreite w	3 mm

Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	T
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	45 - 260 m/min
Sorte	IC8250
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen