

**NOVUS**<sup>®</sup>**Handtacker, Herstellerbezeichnung: J-29**

## Bestelldaten

Bestellnummer	078407 J-29
GTIN	4009729082478
Artikelklasse	07E

## Beschreibung

### Ausführung:

Anwendungsfreundliche und ergonomische Profi-Tacker zum präzisen Eintreiben von Fein- und Flachdrahtklammern sowie Nägeln.

**Langlebiger Profitacker** aus robustem, rückschlagarmen Zink-Druckguss-Gehäuse. Die Nachschlagfunktion gewährleistet bündiges Eintreiben der Heftmittel.

- **Unterladesystem für schnelles, problemloses Nachladen.**
- **Distanzanschlag für paralleles Anbringen von Klammerreihen.**
- **Schlagkrafteinstellung.**
- **Patentierte Sicherheitsentriegelung.**
- **Guter Zugang auch an beengten Stellen.**
- **Klammersichtfenster zur Ladekontrolle.**

## Technische Beschreibung

Gewicht	1 kg
passender Klammertyp	E, A, D, H, G
maximale Eintreibtiefe Klammer	16 mm

Ausführung	Handtacker
Herstellerbezeichnung	J-29
Produktart	Tacker