

**NOVUS**<sup>®</sup>**Elektrotacker, Herstellerbezeichnung: J-150****Bestelldaten**

Bestellnummer	078410 J-150
GTIN	4009729077702
Artikelklasse	07E

**Beschreibung****Ausführung:**

Anwendungsfreundliche und ergonomische Profi-Tacker zum präzisen Eintreiben von Fein- und Flachdrahtklammern sowie Nägeln.

- **Unterladesystem für schnelles, problemloses Nachladen.**
- **Distanzanschlag für paralleles Anbringen von Klammerreihen.**
- **Schlagkrafteinstellung.**
- **Patentierter Sicherheitsentriegelung.**
- **Guter Zugang auch an beengten Stellen.**
- **Klammersichtfenster zur Ladekontrolle.**

Leistungstarker Elektrotacker (230V/ 16A) zur professionellen Befestigung unterschiedlicher Materialien.

**Technische Beschreibung**

Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	1,2 kg
Herstellerbezeichnung	J-150
passender Klammertyp	A, H, E

Netzspannung	230 V
Nennstrom	16 A
Ausführung	Elektrotacker
maximale Eintreibtiefe Klammer	14 mm
Netzfrequenz	50 Hz
Produktart	Tacker