

NOVUS[®]**Akku-Tacker, Herstellerbezeichnung: J-551****Bestelldaten**

Bestellnummer	078409 J-551
GTIN	4009729079331
Artikelklasse	07E

Beschreibung**Ausführung:**

Anwendungsfreundliche und ergonomische Profi-Tacker zum präzisen Eintreiben von Fein- und Flachdrahtklammern sowie Nägeln.

- **Unterladesystem für schnelles, problemloses Nachladen.**
- **Distanzanschlag für paralleles Anbringen von Klammerreihen.**
- **Schlagkrafteinstellung.**
- **Patentierter Sicherheitsentriegelung.**
- **Guter Zugang auch an beengten Stellen.**
- **Klammersichtfenster zur Ladekontrolle.**

Leistungsstarker, professioneller Akkutacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Materialien.

Lieferumfang:

Inklusive 1× 18V 2,0 Ah Akku, Ladegerät, Tackerklammern und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 073870.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	1

Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht	2,7 kg
passender Klammertyp	D, G, E
maximale Eintreibtiefe Klammer	14 mm
Herstellerbezeichnung	J-214
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 Ah
Ausführung	Akkutacker
Produktart	Tacker

Zubehör

AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 4 Ah	073870 4
AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2
Akku-Ladegerät Typ ASC145	073890 ASC145
Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55
Akku-Ladegerät Typ ASC55-8	073890 ASC55-8