

Akku-Bohrschrauber 18V, 4-poliger DC-Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx, Typ: GSR18V45



Bestelldaten

Bestellnummer	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

- **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

Hervorragende Ergonomie und angenehmeres Handling durch **kompaktes Design.**

Motorbremse für präzises Arbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ion Akku, Ladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863 – 073867.

Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
---	------------

Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximales Drehmoment weich	21 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
typische Verwendung	Medium
Akkuspannung	18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Herstellerbezeichnung	GSR 18V-45
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 500 min ⁻¹
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	0,9 kg
Akkukapazität	3 Ah
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1900 min ⁻¹
maximales Drehmoment hart	45 Nm
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V, 4-poliger DC-Motor
USP2	Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx