

Akku-Nass-/Trockensauger, Typ: GAS1812MC



Bestelldaten

Bestellnummer	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Staubsauger für mobiles Saugen. Einfacher Transport und bequeme Handhabung durch Trageschlaufen, an denen der Staubsauger aufgehängt werden kann. Akku Staubsauger der Staubschutzklasse M.

- **Erleichtert die Arbeit durch kabelloses Auto-Start-System von Bosch.**
- **Überlegene Saugkraft durch bürstenlosen Motor.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866. Passendes Auto-Start-System finden Sie unter Nr. 070237ff.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Länge Saugschlauch	1,6 m
Herstellerbezeichnung	GAS 1812 MC
Akkuspannung	18 V

Behältervolumen	8 l
Akkuart	Lithium-Ion
Volumenstrom	1800 l/min
Gewicht ohne Akku	8 kg
Anzahl enthaltener Akkus	0
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Produktart	Nass- und Trockensauger

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073854 B18
Akku-Ladegerät Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073853 B18
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073851 B18