

**Garant****Klemmdrehhalter MVJNL 93°, für Wendeschneidplatten VN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Unterlegplatte	259031 39
Schaftgröße	25 mm
Spannpratze	259038 2
Schraube für Spannpratze	259021 1
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2525M16
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

## Datenblatt

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

### Zubehör

Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Spannpratze Typ 2	259038 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500