



Präzisionswaage, Typ 572, maximaler Wägebereich: 3000g



Bestelldaten

Bestellnummer	479521 3000
GTIN	4045761356870
Artikelklasse	47D

Beschreibung

Ausführung:

- **Robustes Metallgehäuse.**
- **Einfache, selbsterklärende Bedienerführung.**
- **Netz- und Akkubetrieb umschaltbar.**
- **Wägeeinheiten (z.B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.**
- **Justierprogramm CAL:** Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
- **Stückzählen:** Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- **Rezeptur:** Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).
- **KERN Universal Port (KUP):** erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Externer Akku, Datenkabel, Drucker, Schnittstellenadapter wie z.B. RS-232, USB auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Ablesung	0,01 g
Höhe	85 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Energieversorgung	Akkubetrieben
Tiefe	310 mm
Stückgewicht minimal	0,1 g
Einschwingzeit	3 s
Nettogewicht	2,3 kg
Breite	180 mm
Abmessung Wägeplatte	Ø 150 mm
Herstellerbezeichnung	572
maximaler Wägebereich	0 - 3010 g
Reproduzierbarkeit	0,02 g
Linearität	±0,05 g
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Präzisionswaage

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/479521-3000>