

Garant
**eco-Klemmdrehhalter MVJNR 93°, für Wendeschneidplatten VN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251702 20/16
GTIN	4045197650979
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: MVJNR/L 2025X16

passende Wendeschneidplatte: VN.. 1604..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 46 mm

Gesamtlänge L: 105 mm

Unterlegplatte: 259031 1

Technische Beschreibung

Spannpratze	259038 3
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2025X16
Schraube für Spannpratze	259021 2
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..

Kopflänge L_1	46 mm
Schaftgröße	20 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 9
Funktionsbreite L_4	32 mm
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 1
Gesamtlänge L	105 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannpratze Typ 3	259038 3
Unterlegplatte Typ 1	259031 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schraube für Spannpratze Typ 2	259021 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 9	259025 9
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2