



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA510



### Bestelldaten

Bestellnummer	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

TNMG 220408 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Spanbrecher	PS
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4,5 mm

Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 220408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen