


KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK2730, Bezeichnung Typ W29: 18-200

Bestelldaten

Bestellnummer	237080 18-200
GTIN	4047109101036
Artikelklasse	24T

Beschreibung
Passend für:

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Typ: INOX

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 040304

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,13 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	18-200
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,13 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 040304
Sorte	BK2730
Typ	INOX
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		