

**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 34-130****Bestelldaten**

Bestellnummer	237000 34-130
GTIN	4047109178182
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Aufgrund der speziellen Schneidengeometrie nur für rechtsschneidende KOMET KUB® Vollbohrer einsetzbar.

Typ: INOX

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 06T304

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,15 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	34-130
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,15 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 06T304
Sorte	BK8425
Typ	INOX

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		