

 PORTWEST**Multinorm-Bundhose Bizflame™, grau / blau, Inch-Größe: 30****Bestelldaten**

Bestellnummer	091447 30
GTIN	5036108308286
Artikelklasse	04J

Beschreibung**Ausführung:**

Die Portwest Bizflame™ Industry Kollektion wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt. Das spezielle Gewebe schützt vor Strahlungs- und Kontakthitze sowie vor geschmolzenen Metallspritzern. Die Modelle dieser Reihe sind **metallfrei**, wodurch das Risiko statischer Elektrizität und die Gefahr von Oberflächenbeschädigungen minimiert werden. Die aufgenähten und **flammhemmenden Reflexbänder** gewährleisten eine erhöhte Sichtbarkeit. Darüber hinaus ist das Material robust und **industriewäschegeeignet**. Sehr farb- und formstabil. Die robuste Bundhose im zweifarbigen Design bietet einen hohen Tragekomfort durch einen **seitlich elastischen Bund**.

- **Zollstocktasche und sieben weitere Taschen für ausreichend Stauraum.**
- **Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten.**
- **Verstellbarer Saum für verschiedene Beinlängen.**

Norm:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Technische Beschreibung

Geschlecht	Herren
Konfektionsgröße Inch	30
Gewebezusammensetzung	80% Baumwolle
Gewebezusammensetzung	19% Polyester
Gewebezusammensetzung	1% Carbonfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte	340 g/m ²
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
Waschen	Industriewäsche geeignet
Waschen	60 °C Schonwäsche
Kleidung gemäß	DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Kleidung gemäß	DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen
Kleidung gemäß	DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe	grau / blau
Norm	EN 13034-6
Norm	EN IEC 61482-2