

**Garant****Klemmdrehhalter MVVNN 93°, für Wendeschneidplatten VN., neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Spannpratze	259038 2
ISO-Code Halter	MVVNN 2020K16
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	10 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Plattengröße	16 mm
Schraube für Spannpratze	259021 1
Unterlegplatte	259031 39
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	45 mm
Schaftgröße	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

## Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

### Zubehör

Unterlegplatte Typ 39	259031 39
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Spannpratze Typ 2	259038 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500