



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Plattformleiter steckbar, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	966286 1
GTIN	4031405520837
Artikelklasse	98G

Beschreibung

Ausführung:

Einseitig begehbare Plattformleiter mit 2 Handläufen aus Aluminium mit trapezförmiger Plattform. Mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen (Stufenabstand 235 mm), Stufen-/Holmverbindung 4-fach gebördelt. Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergeräten. Mit praktischer Ablageschale (350 × 200 mm) und „safe-cap“-Leitergelenk. Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar, Einsteckteile unter Nr. 966288.

Norm:

EN 131

Technische Beschreibung

Material	Aluminium
Leiterlänge	1,43 m
Grundfläche Breite	0,57 m
Ablageschale vorhanden	ja
Plattformhöhe ohne Geländer	0,69 m

Plattform vorhanden	ja
fahrbar	nein
Arbeitshöhe ca.	2,7 m
Begehbarkeit	einseitig
Holmhöhe	73 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform	3
Handlauf	2
Länge L	1,43 m
Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Gewicht	9,5 kg
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Plattformleiter