



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Rollgerüst FlexxTower, Plattformhöhe: 2100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	966305 2100
GTIN	4031405951013
Artikelklasse	98G

Beschreibung

Ausführung:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Mit Aluminium-Bordbrettern und pulverbeschichteten Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung. Mittels 3-T-Methode einfacher und sicherer Auf- und Abbau von Ebene zu Ebene durch eine Person, Benutzung bis 2 Personen. Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen. Geringes Gewicht der Einzelteile ermöglicht einfaches Handling sowie platzsparenden Transport und Lagerung. Einzelteile können kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden. Mit klappbaren Dreiecksauslegern mit Schwenkfuß für hohe Flexibilität und Stabilität - ideal auch für wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen. Inklusive 4 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststellbremse, zentrischer Lasteinleitung und Spindeln. Höhenverstellung mit Niveaueausgleich.

Norm:

DIN EN 1004, Lastklasse/Gerüstgruppe 3, belastbar bis 2,0 kN/m².

Technische Beschreibung

Arbeitshöhe ca.	4,1 m
-----------------	-------

Gerüsthöhe	3,3 m
Plattformhöhe	2100 mm
fahrbar	ja
Anzahl Laufrollen	4
Plattformbreite	1200 mm
Plattformtiefe	600 mm
Gewicht	80 kg
Transportmaß	1400×800×700 mm
Steigtechnik Tragfähigkeit	200 kg
Produktart	Gerüst