



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Rollgerüst FlexxTower, Plattformhöhe: 4100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	966305 4100
GTIN	4031405946637
Artikelklasse	98G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Mit Aluminium-Bordbrettern und pulverbeschichteten Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung. Mittels 3-T-Methode einfacher und sicherer Auf- und Abbau von Ebene zu Ebene durch eine Person, Benutzung bis 2 Personen. Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen. Geringes Gewicht der Einzelteile ermöglicht einfaches Handling sowie platzsparenden Transport und Lagerung. Einzelteile können kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden. Mit klappbaren Dreiecksauslegern mit Schwenkfuß für hohe Flexibilität und Stabilität - ideal auch für wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen. Inklusive 4 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststellbremse, zentrischer Lasteinleitung und Spindeln. Höhenverstellung mit Niveaueausgleich.

#### Norm:

DIN EN 1004, Lastklasse/Gerüstgruppe 3, belastbar bis 2,0 kN/m<sup>2</sup>.

### Technische Beschreibung

Gewicht	117 kg
---------	--------

Plattformbreite	1200 mm
fahrbar	ja
Arbeitshöhe ca.	6,1 m
Plattformhöhe	4100 mm
Anzahl Laufrollen	4
Gerüsthöhe	5,3 m
Plattformtiefe	600 mm
Transportmaß	1400×800×1200 mm
Steigtechnik Tragfähigkeit	200 kg
Produktart	Gerüst