



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Rollgerüst FlexxTower, Plattformhöhe: 3100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	966305 3100
GTIN	4031405951020
Artikelklasse	98G

**Beschreibung****Ausführung:**

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Mit Aluminium-Bordbrettern und pulverbeschichteten Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung. Mittels 3-T-Methode einfacher und sicherer Auf- und Abbau von Ebene zu Ebene durch eine Person, Benutzung bis 2 Personen. Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen. Geringes Gewicht der Einzelteile ermöglicht einfaches Handling sowie platzsparenden Transport und Lagerung. Einzelteile können kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden. Mit klappbaren Dreiecksauslegern mit Schwenkfuß für hohe Flexibilität und Stabilität - ideal auch für wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen. Inklusive 4 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststellbremse, zentrischer Lasteinleitung und Spindeln. Höhenverstellung mit Niveaueausgleich.

**Norm:**

DIN EN 1004, Lastklasse/Gerüstgruppe 3, belastbar bis 2,0 kN/m<sup>2</sup>.

**Technische Beschreibung**

fahrbar	ja
---------	----

Anzahl Laufrollen	4
Gewicht	102 kg
Plattformtiefe	600 mm
Plattformbreite	1200 mm
Plattformhöhe	3100 mm
Gerüsthöhe	4,3 m
Arbeitshöhe ca.	5,1 m
Transportmaß	1400×800×900 mm
Steigtechnik Tragfähigkeit	200 kg
Produktart	Gerüst