

**Akku- / Netz-Radio, Typ: 4933492344****Bestelldaten**

Bestellnummer	073960 4933492344
GTIN	4058546417116
Artikelklasse	03L

Beschreibung**Ausführung:**

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb. Bluetooth Akku Radio mit leistungsstarkem Audiosystem.

- **Stoßdämpfende Endkappen schützen vor Stürzen**
- **USB-C Anschluss zum Laden von mobilen Geräten**
- **Bis zu 13 Stunden Betriebszeit mit einem Milwaukee 18V/5Ah-Akku.**
- **Betrieb mit Milwaukee 18 V Akkus oder mit 230 V Netzspannung.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.

Technische Beschreibung

Gewicht	5 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Höhe	218 mm

IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Akkuspannung	18 V
Breite	228 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Herstellerbezeichnung	M18RADDAB+G2-018V/-
Länge	515 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
Produktart	Radio