



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA6525



### Bestelldaten

Bestellnummer	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

TNMG 160408 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: MS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,8 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	MS
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,35 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 220 m/min

Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen