

**metabo****Akku-Stichsäge ohne Akku, Typ: ST18L90****Bestelldaten**

Bestellnummer	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuste und äußerst handliche Akku-Stichsäge für **präzise Schnitte**.

- **Variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung.**
- **Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle.**
- **Geringer Griffumfang und Softgrip-Oberfläche.**

Der Alltagshelfer für ihre Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis 90 mm.

- **Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle.**
- **Absaugmöglichkeit, Wiederanlaufschutz.**

**Vorteil:**

**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

**Lieferumfang:**

Ohne Akku und Ladegerät, inklusive Absaugstutzen, Schutzglas und Sechskantschlüssel.  
Inklusive Spanreißschutz.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

**Technische Beschreibung**

maximale Vibration nach EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Besonderheit	geringer Griffumfang
Hubzahl	750 - 3000 min <sup>-1</sup>
Hersteller-ID	ST 18 L 90
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Pendelhub	4-fach
Akkuspannung	18 V
werkzeugloser Werkzeugwechsel	ja, Metabo Quick
Bauform	Stabform
maximale Sägestärke Stahl	10 mm
Herstellerbezeichnung	ASTS 18-26 AS
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gehrungsverstellung	ja
Gewicht	1,9 kg
maximale Sägestärke Holz	90 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Säge