

**metabo****Akku-Bohrschrauber 18V, Bürstenloser Motor,  
Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, ohne Akku, Typ: 613156850**

## Bestelldaten

Bestellnummer	070271 613156850
GTIN	4061792246232
Artikelklasse	03D

## Beschreibung

### Ausführung:

#### **Akku-Bohrschrauber mit und ohne Metabo Quick-System.**

Das **Quick-System spart viel Zeit** bei einem häufigen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. In wenigen Sekunden wird Bohrfutter mit Bohrer gegen Bithalter samt Bit getauscht, ganz ohne Werkzeug.

Wählen Sie zwischen einer **Komplettausstattung** mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der **Maschine ohne Zubehör** im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen. Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens **3 Jahre Garantie**, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle **LED-Arbeitslicht** und der praktische **Gürtelhaken** sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen.**
- **Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten.**

### Vorteil:

**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

**Lieferumfang:**

Inklusive Schnellwechselbohrfutter, ohne Akku und Ladegerät.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

## Technische Beschreibung

Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Verpackung	Metabox
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	BS 18 L BL Q
typische Verwendung	Medium
Anzahl enthaltener Akkus	0
Motorbauweise	bürstenlos
maximales Drehmoment hart	65 Nm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximales Drehmoment weich	28 Nm
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, ohne Akku

---

**Zubehör**

AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2
AkkupackLi-Power Akkukapazität 4 Ah	073870 4
AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2
Akku-Ladegerät Typ ASC145	073890 ASC145
Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55
Akku-Ladegerät Typ ASC55-8	073890 ASC55-8