

 steinel
Heißluftgebläse, Typ: 89504



Bestelldaten

Bestellnummer	078321 89504
GTIN	4007841089504
Artikelklasse	07E

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiges Stab-Heißluftgebläse HM 2620 E für professionelle Anwendungen. Elektronisch geregelt mit stufenloser Luftmengenregelung.

Verwendung:

Zum Schweißen und Neuformen von Kunststoffen, zum Schrumpfen, Entfernen von Farbe, Löten, Trocknen, Auftauen.

Technische Beschreibung

Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Luftvolumenstrom	150 - 500 l/min
Lufttemperatur	50 - 700 °C
Gewicht	840 g
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leistungsaufnahme	2300 W
Herstellerbezeichnung	HM 2620 E
Produktart	Heißluftgebläse

