



Laser-Distanzmessgerät DISTO™, Typ: X6



Bestelldaten

Bestellnummer	465550 X6
GTIN	7640180531258
Artikelklasse	47C

Beschreibung

Ausführung:

Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit einfach zu bedienender Symboltastatur. Hochwertige **Leica-Glasoptik** in einem besonders temperaturbeständigen und stabilen **Magnesiumgehäuse**. Beleuchtetes und rotierendes Farbdisplay für optimale Lesbarkeit. Power Range Technologie™ für Messungen **bis 150 m ohne Zieltafel**. Laserklasse 2 gemäß ISO 16331-1 geprüft.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Schutztasche und Handschlaufe.

Hinweis:

Datentransfer via Bluetooth® Smart auch auf Smartphone mittels App Leica „DISTO™ Plan“ (Android ab Version 4.3, Apple ab iPhone 4s). Einfaches Erstellen von Skizzen.

Technische Beschreibung

Digitaler Zielsucher mit Zoom	4-fach
Länge	155 mm

Serie	DISTO™
Breite	68 mm
indirekte Messung (Pythagoras)	ja
Addition/Subtraktion	ja
Minimal-/Maximalmessung	ja
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Gewicht	230 g
Neigungssensor	360 Grad
Akkuart	Lithium-Ion
IP-Schutzart	IP 65
Höhe	25 mm
Stativgewinde	1/4 UNC Zoll
Messgenauigkeit	±1,0 mm
Stromversorgung	Li-Ion
Aufruf letzter Messungen	ja
Flächen- und Volumenberechnung	ja
Reichweite	250 m
multifunktionales Endstück	ja
Energieversorgung	Akkubetrieben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Laserklasse nach IEC 825-1	2
Produktart	Distanzmessgerät