

 steinel
Heißluftgebläse, Typ: 89672



Bestelldaten

Bestellnummer	078321 89672
GTIN	4007841089672
Artikelklasse	07E

Beschreibung

Ausführung:

Heißluftgebläse-Sortiment HM 2320 EKF im Kunststoffkoffer bestehend aus:

- **Heißluftgebläse in Pistolenform mit stufenloser Luftmengenregelung, vier Speicherprogrammen, digitaler Temperatur- und Resthitzeanzeige, LOC-Funktion, 1-Hand-Bedienung.**
- **Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Schrumpfschlauch-Set 100-teilig.**

Verwendung:

Zum Schweißen und Neuformen von Kunststoffen, zum Schrumpfen, Entfernen von Farbe, Löten, Trocknen, Auftauen.

Technische Beschreibung

Gewicht	960 g
Lufttemperatur	80 - 650 °C
Netzspannung	230 V
Verpackung	Transportkoffer

Energieversorgung	Netzbetrieben
Herstellerbezeichnung	HM 2320 EKF
Luftvolumenstrom	150 - 500 l/min
Ausführung	Sortiment
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2300 W
Produktart	Heißluftgebläse