

 steinel
Heißluftgebläse, Typ: 89610



Bestelldaten

Bestellnummer	078321 89610
GTIN	4007841089610
Artikelklasse	07E

Beschreibung

Ausführung:

Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HM 2120 E, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen. Bestellbar als Sortiment- und 0-Version.

Verwendung:

Zum Schweißen und Neuformen von Kunststoffen, zum Schrumpfen, Entfernen von Farbe, Löten, Trocknen, Auftauen.

Technische Beschreibung

Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2200 W
Lufttemperatur	80 - 630 °C
Energieversorgung	Netzbetrieben
Herstellerbezeichnung	HM 2120 EKF
Netzspannung	230 V
Gewicht	850 g

Ausführung	Sortiment
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Heißluftgebläse