

Garant
**eco-Klemmdrehhalter MVJNR 93°, für Wendeschneidplatten VN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251702 25/16
GTIN	4045197650986
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: MVJNR/L 2525X16

passende Wendeschneidplatte: VN.. 1604..

Funktionsbreite L_4 : 32 mm

Kopflänge L_1 : 46 mm

Gesamtlänge L: 117,5 mm

Unterlegplatte: 259031 1

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 1
ISO-Code Halter	MVJNR/L 2525X16
Schraube für Spannpratze	259021 2
Kopflänge L_1	46 mm

Schraube für Unterlegplatte	259025 9
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Schaftgröße	25 mm
Spannpratze	259038 3
Gesamtlänge L	117,5 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schraube für Spannpratze Typ 2	259021 2
Unterlegplatte Typ 1	259031 1
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 9	259025 9
Spannpratze Typ 3	259038 3