

Garant**Klemmdrehhalter MVVNN 93°, für Wendeschneidplatten VN., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Auskräglänge L ₁ neutrale Halter	45 mm
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	12,5 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Spannpratze	259038 2
ISO-Code Halter	MVVNN 2525M16
Unterlegplatte	259031 39
Plattengröße	16 mm
Schraube für Spannpratze	259021 1
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannpratze Typ 2	259038 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500